

# Nastavak utični kolenasti QSL-V0-10

Broj dela: 160542

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost                                                                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                          | Standard                                                                    |
| Nominalna širina                               | 8.3 mm                                                                      |
| Protivpožarna provera materijala               | UL94 V-0 (kućište)<br>UL94 V-0 (otpuštajući prsten)                         |
| Oblik                                          | L-oblik                                                                     |
| Veličina posude                                | 10                                                                          |
| Dizajn                                         | Push-Pull princip                                                           |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi           |
| Napomena o radnom pritisku                     | Voda. maks. 0,6 MPa na maks. 50 °C                                          |
| Radni medij                                    | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tečna, bez leda) |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju          | Moguć pogon sa podmazivanjem                                                |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK      | 2 - umerena izloženost koroziji                                             |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Temperatura okruženja                          | 0 °C...60 °C                                                                |
| Težina proizvoda                               | 19 g                                                                        |
| Pneumatski priključak 1                        | za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm                                             |
| Pneumatski priključak: 2                       | za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm                                             |
| Boja otpuštajućeg prstena                      | crno                                                                        |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen                                                              |
| Materijal kućišta                              | PBT                                                                         |
| Materijal otpuštajućeg prstena                 | PBT                                                                         |
| Materijal crevne zaptivke                      | NBR                                                                         |
| Materijal steznog segmenta creva               | visokolegirani čelik, nerđajući<br>Mesing                                   |