


# Višepoložajni komplet DPVU-50

Broj dela: 161199

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Veličina konstrukcije                     | 50                              |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B2-L                  |
| Temperatura okruženja                     | -40 °C...150 °C                 |
| Težina proizvoda                          | 212 g                           |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                  |
| Materijal priрубnice                      | Aluminijumska legura za obrada  |
| Materijal vijaka                          | Čelik<br>pocinkovano            |
| Materijal cilindrične čivije              | Čelik<br>pocinkovano            |