

Prigušnik buke UC-1/8

Broj dela: 161419

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Veličina posude	1
Radni pritisak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Protok u odnosu na atmosferu	1700 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Nivo zvučnog pritiska	59 dB(A)
Temperatura okruženja	-10 °C...70 °C
Težina proizvoda	2.6 g
Pneumatski priključak	G1/8
Materijal umetka amortizera	PE
Materijal navojnog rukavca	PE
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen