


# Elektromagnetni ventil MN1H-2-1/2-MS-NPT

Broj dela: 161729

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dizajn	Membranski ventil
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Priključak armature	1/2 NPT
Nominalna širina	13 mm
Funkcija ventila	2/2 zatvoreno, monostabilno
Ručna pomoćna aktivacija	sa opremom za zaustavljanje impulsno
Smer strujanja	nije reverzibilno
Medij	fitrirani komprimovani vazduh, jedinica za filtriranje 200 µm
Funkcija ispuštanja vazduha	bez prigušivanja
Način vraćanja u prethodni položaj	pneumatska opruga
Vrsta upravljanja	sa predupravljanjem
Pritisak medija	0.5 bar...10 bar
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal vijaka	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala vijka	1.4301
Težina proizvoda	400 g
Vrsta zaštite	IP65