

Montažna stopa HZF-40

Broj dela: 161808

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	40
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	142 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Pocinkovani čelik
Materijal vijaka	Pocinkovani čelik