

## Prirubnička montaža FZF-25

Broj dela: 161813

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                     | 25                                         |
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                                |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji            |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Temperatura okruženja                     | -40 °C...150 °C                            |
| Težina proizvoda                          | 56 g                                       |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                             |
| Materijal pričvršćenja                    | Aluminijumska legura za obradu, eloksirana |
| Materijal vijaka                          | Pocinkovani čelik                          |