

Zakretna prirubnica SZF-25

Broj dela: 161820

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	25
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...90 °C
Težina proizvoda	30 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal ležišta	Plastika
Materijal vijaka	Pocinkovani čelik