


Finis filter LFMB-3/4-D-MAXI-A

Broj dela: 162640

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Serijska	D
Veličina konstrukcije	Maxi
Dizajn	Vlaknasti filter
Finoća filtera	1 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Radni pritisak	2 bar...12 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inertni gasovi
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha	2220 l/min
Min. normalni protok za klasu čistoće vazduha	750 l/min
Stepen korisnosti filtera	99.99 %
Maks. količina kondenzata	80 cm ³
Zaštita posude	Metalna zaštitna posuda
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	1.5 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Zapremina preostalog ulja	0.5 mg/m ³
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa priborom po izboru:
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak: 2	G3/4
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom
Materijal filtera	Vlakna od borsilikata
Materijal omotača	PC
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Težina proizvoda	1200 g