

Filter-regulator LFR-3/8-D-7-MINI

Broj dela: 162704

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|--|
| Veličina konstrukcije | Mini |
| Serijska | D |
| Zaštita od aktiviranja | Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje |
| Ugradni položaj | vertikalno +/- 5° |
| Finoća filtera | 40 µm |
| Odvod kondenzata | ručno okretanje |
| Dizajn | Regulacija filtera sa manometrom |
| Maks. količina kondenzata | 22 cm ³ |
| Zaštita posude | Metalna zaštitna posuda |
| Indikator pritiska | sa manometrom |
| Radni pritisak | 0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar |
| Opseg regulisanja pritiska | 0.5 bar...7 bar |
| Maks. histereza pritiska | 0.2 bar |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 1700 l/min |
| Radni medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni gasovi |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura skladištenja | -10 °C...60 °C |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni gasovi |
| Temperatura medija | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 460 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja voda sa priborom po izboru: |
| Pneumatski priključak 1 | G3/8 |
| Pneumatski priključak: 2 | G3/8 |

| Karakteristika | Vrednost |
|-----------------------|--------------------------|
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal kućišta | Cink liven pod pritiskom |
| Materijal omotača | PC |