

Filter-regulator LFR-3/8-D-7-MINI-A

Broj dela: 162712

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Mini
Serijska	D
Zaštita od aktiviranja	Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	40 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Dizajn	Regulacija filtera sa manometrom
Maks. količina kondenzata	22 cm ³
Zaštita posude	Metalna zaštitna posuda
Indikator pritiska	sa manometrom
Radni pritisak	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Opseg regulisanja pritiska	0.5 bar...7 bar
Maks. histereza pritiska	0.2 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	1700 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni gasovi
Temperatura medija	5 °C...60 °C
Temperatura okruženja	5 °C...60 °C
Težina proizvoda	460 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak: 2	G3/8

Karakteristika	Vrednost
Napomena o materialu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom
Materijal omotača	PC