

Priključna baza PAML-CP-186-HP3-G212

Broj dela: 1629299

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	186
Nominalna širina DN	54
Serijska	L
Radni pritisak	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [---:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura medija	5 °C...60 °C
Temperatura okruženja	5 °C...60 °C
Težina proizvoda	4900 g
Pneumatski priključak 1	G2 1/2
Pneumatski priključak: 2	G2 1/2
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Aluminijumska legura za obradu
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal vijaka	Nerdajući čelik