


Konektor modula PAML-MK-186-HP3

Broj dela: 1629377

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	186
Nominalna širina DN	54
Serijska	L
Radni pritisak	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [---:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura medija	5 °C...60 °C
Temperatura okruženja	5 °C...60 °C
Težina proizvoda	1300 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal konektora modula	Aluminijumska legura za obradu
Materijal vijaka	Nerdajući čelik