

Stoper cilindar STAF-80-40-P-A-R

Broj dela: 164894

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	40 mm
Prečnik klipa	80 mm
Prigušenje	elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane
Ugradni položaj	Proizvoljan
Funkcija	sa jednostrukim dejstvom vučno
Dizajn	Klip Klipnjača sa točkićem
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Varijante	Klipnjača na jednom kraju
Zaštita od obrtanja/vodica	poravnjena klipnjača
Radni pritisak	1 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Dozvoljena udarna sila na izvučenoj klipnjači	13300 N
Dozvoljena poprečna sila u postupku spajanja	4000 N
Težina proizvoda	5350 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak	G1/8
Materijal poklopca	Aluminijum
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijum
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal točkića	Čelik