

# Priključni blok CPE18-PRSE-2

Broj dela: 164972

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. broj mesta za ventile               | 2                                                                              |
| Radni medij                               | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju     | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji                                                |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Težina proizvoda                          | 145 g                                                                          |
| Vrsta priključenja priključne ploče       | sa prolaznim otvorom<br>sa H-šinom                                             |
| Pneumatski priključak 1                   | G1/2                                                                           |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                                                 |
| Materijal kućišta                         | PA-ojačan                                                                      |