

Prigušnik buke UC-M5

Broj dela: 165003

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---------------------------------------|---|
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Veličina posude | 1 |
| Radni pritisak | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar |
| Protok u odnosu na atmosferu | 350 l/min |
| Radni medij | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguć pogon sa podmazivanjem |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nivo zvučnog pritiska | 60 dB(A) |
| Temperatura okruženja | -10 °C...70 °C |
| Težina proizvoda | 0.4 g |
| Pneumatski priključak | M5 |
| Materijal umetka amortizera | PE |
| Materijal navojnog rukavca | PE |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |