

Prekidač
DASI-Q11-16-A-SL
Broj dela: 1692969

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	16
Oblik	za T-žleb
za klip Ø	Ø16
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	2.5 g
Vrsta pričvršćenja	stegnuto u T-žlebu sa navojnom šipkom sa unutrašnjim navojem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vijaka	Čelik pocinkovano