

T adapter FB-TA-M12-5POL

Broj dela: 171175

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Težina proizvoda	59 g
Električni priključak	5-polni M12x1 / M12x1 Utikači / utičnice
Opseg radnog pritiska DC	10 V...30 V
Opterećenje struje	4 A
Vrsta zaštite	IP67
Temperatura okruženja	-25 °C...90 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L