


# ON/OFF ventil HEE-3/8-D-MIDI-24

Broj dela: 172941

**FESTO**



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Dizajn                                                                   | Zasun sa klipom                                                                |
| Vrsta aktiviranja                                                        | električni                                                                     |
| Princip zaptivanja                                                       | meko                                                                           |
| Funkcija ispuštanja vazduha                                              | bez prigušivanja                                                               |
| Ručna pomoćna aktivacija                                                 | zaustavno                                                                      |
| Način vraćanja u prethodni položaj                                       | mehaničke opruge                                                               |
| Vrsta upravljanja                                                        | sa predupravljanjem                                                            |
| Funkcija ventila                                                         | 3/2 zatvoreno, monostabilno                                                    |
| Radni pritisak                                                           | 0.25 MPa...1.6 MPa<br>2.5 bar...16 bar                                         |
| Prekrivanje                                                              | pozitivno preklapanje                                                          |
| C-vrednost                                                               | 15.7 l/sbar                                                                    |
| b-vrednost                                                               | 0.33                                                                           |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 3200 l/min                                                                     |
| Trajanje uključivanja                                                    | 100%                                                                           |
| Karakteristične vrednosti za kaleme                                      | 24 V DC: 2,5 W                                                                 |
| Dozvoljene oscilacije napona                                             | +/- 10 %                                                                       |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi      |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                                    | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 2 - umerena izloženost koroziji                                                |
| Napomena o materijalu                                                    | RoHS-usaglašen                                                                 |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Temperatura medija                                                       | -10 °C...60 °C                                                                 |
| Temperatura okruženja                                                    | -10 °C...60 °C                                                                 |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | Ugradnja voda<br>sa priborom                                                   |
| Ugradni položaj                                                          | Proizvoljan                                                                    |
| Smer strujanja                                                           | nije reverzibilno                                                              |
| Težina proizvoda                                                         | 500 g                                                                          |
| Pneumatski priključak 1                                                  | G3/8                                                                           |

| Karakteristika                  | Vrednost                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pneumatski priključak: 2        | G3/8                                                                      |
| Pneumatski priključak 3         | G1/4                                                                      |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi |
| Električni priključak           | Oblik C<br>Priključak<br>prema standardu DIN EN 175301-803                |
| Prikaz statusa signala          | sa priborom                                                               |
| Radni materijal zaptivki        | NBR                                                                       |
| Materijal kućišta               | Aluminijum liven pod pritiskom                                            |