



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Standard
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik	ravni oblik
Veličina posude	1
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Maritime klasiifikacija	vidi sertifikat
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	4.7 g
Vrsta pričvršćenja	Pričvrсна igla
Pneumatski priključak 1	Uložak 17 mm
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA
Materijal crevne zaptivke	NBR