

Filter LF-3/4-D-MAXI-A-NPT

Broj dela: 173701

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Maxi
Serija	D
Ugradni položaj	vertikalno
Finoća filtera	40 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Zaštita posude	Metalna zaštitna posuda
Radni pritisak	2 bar...12 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	5000 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni gasovi
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni gasovi
Temperatura medija	5 °C...60 °C
Temperatura okruženja	5 °C...60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa uglom zadržavanja po izboru:
Pneumatski priključak 1	3/4 NPT
Pneumatski priključak: 2	3/4 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal filtera	PE
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom
Materijal omotača	PC