


# Servisna jedinica FRC-3/4-D-5M-MAXI-A-NPT

Broj dela: 173881

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Maxi
Ugradni položaj	vertikalno
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Finoća filtera	5 µm
Radni pritisak	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Opseg regulisanja pritiska	0.5 bar...12 bar
Maks. histereza pritiska	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	7000 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inertni gasovi
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	2390 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa uglom zadržavanja po izboru:
Pneumatski priključak 1	3/4 NPT
Pneumatski priključak: 2	3/4 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom
Materijal omotača	PC