



# Modul grananja FRM-H-1/4-D-MINI-NPT

Broj dela: 173933

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Modul grananja
Radni pritisak	0.015 MPa...1.6 MPa 0.15 bar...16 bar
Normalni nominalni protok u glavnom smeru protoka 1->2	2000 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Inertni gasovi
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Inertni gasovi
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	198 g
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak: 2	1/4 NPT
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak: 4	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom