

## Montažna stopa HNC-80

Broj dela: 174373

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                     | 80                                                                       |
| Odgovara standardu                        | ISO 15552 (do sada takode VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji                                             |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B2-L                                                           |
| Temperatura okruženja                     | -40 °C...150 °C                                                          |
| Težina proizvoda                          | 829 g                                                                    |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                                           |
| Materijal pričvršćenja                    | Čelik<br>pocinkovano                                                     |
| Materijal vijaka                          | Čelik<br>pocinkovano                                                     |