


Zakretna priрубnica SNCS-100

Broj dela: 174402

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	100
Na osnovu standarda	ISO 15552 (do sada takode VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Maks. nosivost	9 kN
Težina proizvoda	683 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Aluminijumska legura za obrada
Materijal zglobnog ležaja	Čelik PTFE
Materijal vijaka	Čelik pocinkovano