


Zakretna priрубnica SNCL-80

Broj dela: 174408

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	80
Na osnovu standarda	ISO 15552 (do sada takode VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...90 °C
Maks. nosivost	6 kN
Težina proizvoda	436 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal ležišta	Plastika
Materijal vijaka	Čelik pocinkovano