


Zakretna priрубnica SNCL-125

Broj dela: 174410

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	125
Na osnovu standarda	ISO 15552 (do sada takode VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...90 °C
Težina proizvoda	1135 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal ležišta	Plastika
Materijal vijaka	Čelik pocinkovano