

Višepoložajni komplet DPNC-40

Broj dela: 174419

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	40
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	408 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Čelik
Materijal navojne čivije	Čelik pocinkovano
Materijal navrtke	Čelik pocinkovano