

# Višepoložajni komplet DPNC-80

Broj dela: 174422

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Veličina konstrukcije                     | 80                              |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Temperatura okruženja                     | -40 °C...150 °C                 |
| Težina proizvoda                          | 1920 g                          |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                  |
| Materijal pričvršćenja                    | Aluminijumska legura za obrada  |
| Materijal navojne čivije                  | Čelik<br>pocinkovano            |
| Materijal navrtke                         | Čelik<br>pocinkovano            |