

# Prigušno-nepovratni ventil GRGZ-M3-QS-3

Broj artikla: 175046



Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Prigušivanje u dotoku vazduha sa QS-priključkom.](#)

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2018. Vidi Support

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	QS-3
Pneumatski priključak 2	M3
Element podešavanja	Vijak sa prorezom
Vrsta pričvršćenja	navojno
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	41 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smeru	27 ... 44 l/min
Pogonski pritisak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Normalni protok u smeru prigušenja 6 -> 0 bara	95 l/min
Normalni protok u povratnom smeru 6 -> 0 bara	75 ... 100 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	0,3 Nm
Težina proizvoda	14 g
Material of threaded plug	Mesing Niklovano
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Mesing
Material swivel fitting	Cink