

# Elektromagnetna zavojnica MSFW-230-50/60-DS-OD

Broj dela: 175118

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                           | Vrednost                                                              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ugradni položaj                          | Proizvoljan                                                           |
| Prikaz uklopnog položaja                 | ne                                                                    |
| Min. vreme pritezanja                    | 10 ms                                                                 |
| Trajanje uključivanja                    | 100%                                                                  |
| Faktor učinka $\cos \{\phi\}$            | 0.7                                                                   |
| Karakteristične vrednosti za kaleme      | 230 V AC: 50/60 Hz, snaga pritezanja 9,0 VA, snaga zadržavanja 7,0 VA |
| Dozvoljene oscilacije u frekvenciji      | +/- 5 %                                                               |
| Dozvoljene oscilacije napona             | +/- 10 %                                                              |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)  | prema EU direktivi o niskom naponu                                    |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)  | prema UK propisima za električna pogonska sredstva                    |
| LABS usklađenost                         | VDMA24364-B2-L                                                        |
| Vrsta zaštite                            | IP65                                                                  |
| Temperatura okruženja                    | -5 °C...40 °C                                                         |
| Maks. obrtni momenat pritezanja utičnice | 0.4 Nm                                                                |
| Težina proizvoda                         | 55 g                                                                  |
| Električni priključak                    | Oblik A<br>prema standardu DIN EN 175301-803                          |
| Vrsta pričvršćenja                       | sa nazubljenom navrtkom                                               |
| Napomena o materijalu                    | RoHS-usaglašen                                                        |
| Materijal elektromagnetne zavojnice      | Duroplast<br>Bakar<br>Čelik                                           |
| Materijal kalema                         | Bakar                                                                 |