

# Ulazni modul CP-E16-M12X2-5POL

Broj dela: 175561

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-B2-L                                                                                                                        |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)        | prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti<br>prema EU direktivi o zaštiti od eksplozija (ATEX)<br>prema EU direktivi RoHS |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)        | prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost<br>prema UK EX propisima<br>prema UK RoHS propisima                              |
| KC oznaka                                      | KC-EMV                                                                                                                                |
| Dozvola                                        | RCM oznaka<br>c UL us - Recognized (OL)                                                                                               |
| Zaštita od eksplozije                          | Zona 2 (ATEX)<br>Zona 2 (UKEX)<br>Zona 22 (ATEX)<br>Zona 22 (UKEX)                                                                    |
| ATEX kategorija za gas                         | II 3G                                                                                                                                 |
| ATEX kategorija za prašinu                     | II 3D                                                                                                                                 |
| Dozvola za Ex zaštitu izvan EU                 | EPL Dc (GB)<br>EPL Gc (GB)                                                                                                            |
| Eksplozivna zaštita i zaštita od paljenja gasa | Ex ec IIC T5 Gc X                                                                                                                     |
| Eksplozivna zaštita od paljenja prašine        | Ex tc IIIC T80°C IP65 Dc X                                                                                                            |
| Ex temperatura u okruženju                     | -5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C                                                                                                                   |