

Zaustavni kit KSM-8

Broj dela: 175834

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	8
Opseg podešavanja ugla zakretanja	0 deg...180 deg
Ugao zakretanja	180 deg
Ugradni položaj	Proizvoljan
Fino podešavanje	-5 deg
Dizajn	Granična poluga
Prepoznavanje položaja	bez
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	70 g
Materijal poklopca	PA-ojačan
Materijal stopera	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal kućišta	Aluminijum eloksirano