

Set ventila CPV14-BS-5/3G-1/8

Broj dela: 176057

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	5/3 zatvoreno
Pneumatski radni priključak	G1/8
Radni pritisak	2.5 bar...10 bar
Nominalna širina	6 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Pritisak pucanja	30 bar
Uklopno vreme isklj.	30 ms
Uklopno vreme uklj	22 ms
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Otpornost na udare	30 g/11 ms u skladu sa EN 60068-2-27
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	190 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak: 2	G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom