

Utičnica sa kablom KMEB-2-24-M12-0,5-LED

Broj dela: 177677

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prikaz uklopnog položaja	LED
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M2,5
Ugradni položaj	Proizvoljan
Električni priključak	5-polni Utičnica pod uglom Oblik C prema standardu DIN EN 175301-803
Nominalni radni napon DC	24 V
Priključak zaštitnog voda	postoji
Dužina kabla	0.5 m
Prečnik kabla	4.6 mm
Struktura kabla	3 x 0,5 mm ²
Vrsta zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Materijal plašta kabla	TPE-U(PU)
Boja plašta kabla	crno
Materijal kućišta	PA POM
Boja kućišta	providno
Materijal utičnih kontakata	Bronza