


Distributer
CQD-12/15/18/22
Broj dela: 177717

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	18.6 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Veličina posude	1
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.95 bar...7 bar
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.95 bar...15 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura medija	-25 °C...75 °C
Temperatura okruženja	-25 °C...70 °C
Nominalni obrtni momenat pritezanja	2.5 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 10 %
Broj izlaza	4
Broj dovodnih dovoda	1
Pneumatski priključak 1	Unutrašnji navoj G1/2
Pneumatski priključak: 2	Unutrašnji navoj G1/2
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	POM