

Plastična cev PQ-PA-22X2X3000

Broj dela: 177731

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	22 mm
Unutrašnji prečnik	18 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.95 bar...15 bar
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-25 °C...75 °C
Temperatura okruženja	-25 °C...75 °C
Težina proizvoda prema dužini	0.13 kg/m
Boja	crno
Materijal creva	PA