

# Stezni uložak KP-6-180

Broj dela: 178453

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                                                                    |
| Vrsta stezanja sa naizmeničnim smerom     | sa obe strane<br>Stezanje oprugom, otpuštanje komprimovanim vazduhom           |
| Dizajn                                    | Nagibni disk                                                                   |
| Varijante                                 | Klipnjača na jednom kraju                                                      |
| Radni pritisak                            | 1 MPa<br>10 bar                                                                |
| Pritisak otpuštanja                       | 0.3 MPa<br>3 bar                                                               |
| okrugli materijal za stezanje             | 6 mm                                                                           |
| Radni medij                               | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju     | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji                                                |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Temperatura okruženja                     | -10 °C...80 °C                                                                 |
| Statička sila zadržavanja                 | 180 N                                                                          |
| Težina proizvoda                          | 15 g                                                                           |
| Radni materijal zaptivki                  | NBR<br>TPE-U(PU)                                                               |
| Materijal opruge                          | Čelična opruga                                                                 |
| Materijal kućišta                         | Aluminijum<br>eloksirano                                                       |
| Materijal steznih čeljusti                | Mesing                                                                         |
| Radni materijal klipa                     | POM                                                                            |