

# Stezna jedinica KPE-8

Broj dela: 178464

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta stezanja sa naizmeničnim smerom	sa obe strane Stezanje oprugom, otpuštanje komprimovanim vazduhom
Dizajn	Nagibni disk
Varijante	Klipnjača na jednom kraju
Radni pritisak	1 MPa 10 bar
Pritisak otpuštanja	0.3 MPa 3 bar
okrugli materijal za stezanje	8 mm
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Statička sila zadržavanja	350 N
Težina proizvoda	240 g
Radni materijal zaptivki	NBR TPE-U(PU)
Materijal opruge	Čelična opruga
Materijal kućišta	Aluminijum eloksirano
Materijal steznih čeljusti	Mesing
Radni materijal klipa	POM