


# Senzor položaja SMPO-8E

Broj dela: 178563

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                           | Vrednost                                                                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Oblik                                    | za T-žleb                                                               |
| Zaštita od eksplozije                    | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX)      |
| Napomena o materijalu                    | RoHS-usaglašen                                                          |
| Princip merenja                          | magnetni                                                                |
| Radni pritisak                           | 2 bar...8 bar                                                           |
| Radni medij                              | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:4:4]                 |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju    | Nije moguć pogon sa podmazivanjem                                       |
| Temperatura okruženja                    | -15 °C...60 °C                                                          |
| Mogućnost reprodukovanja vrednosti praga | +/- 0,2 mm                                                              |
| Vreme uključivanja                       | 22 ms                                                                   |
| Vreme isključivanja                      | 52 ms                                                                   |
| Vrsta pričvršćenja                       | sa prolaznim otvorom<br>sa priborom<br>može se postaviti u otvor odozgo |
| Funkcija ventila                         | 3/2                                                                     |
| Pneumatski priključak                    | M5                                                                      |
| Težina proizvoda                         | 11 g                                                                    |
| Materijal kućišta                        | Aluminijum<br>PA<br>eloksirano<br>visokolegirani čelik, nerđajući       |
| Prikaz uklopnog stanja                   | optički                                                                 |
| Vrsta zaštite                            | IP65                                                                    |
| LABS usklađenost                         | VDMA24364-B2-L                                                          |