

Manometar MA-23-6-R1/8

Broj dela: 183896

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Područje prikaza	0 bar...6 bar 1 psi...87 psi
Nominalna veličina manometara	23
Dizajn	Manometar sa cevastom oprugom
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Radni medij	Inertni gasovi neutralne tečnosti
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	bez acetilena bez kiseonika
Radni pritisak	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar 0 psi...87 psi
Faktor naizmjeničnog opterećenja	0.6
Klasa preciznosti merenja	4
Vrsta zaštite	IP44
Temperatura medija	-20 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Priključni položaj	Centrična zadnja strana
Pneumatski priključak	R1/8
Materijali koji dolaze u dodir sa medijem	Mesing
Materijal navojnog rukavca	Mesing
Materijal kućišta	Mesing
Materijal providne ploče	PC
Boja kućišta	crno
Težina proizvoda	27 g
Skala	Dupla skala bar (spolja) psi (unutra)