


# Ventil za ugradnju na ploču SV/O-3-PK-3X2

Broj dela: 184135

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	2x3/2 zatvoreno, monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	70 l/min
Pneumatski radni priključak	PK-3
Radni pritisak	0 bar...8 bar
Način vraćanja u prethodni položaj	mehaničke opruge
Nominalna širina	2.5 mm
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta upravljanja	direktni
Smer strujanja	nije reverzibilno
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	34 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak: 2	PK-3
Radni materijal zaptivki	NBR