

Vazdušni pištolj štedni LSP-1/4-C

Broj dela: 184318

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ispuštanja vazduha	Postupak izduvavanja sa mogućnošću doziranja
Radni pritisak	0 bar...10 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	120 l/min
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Nivo zvučnog pritiska	90 dB(A)
Temperatura okruženja	-10 °C...50 °C
Težina proizvoda	125 g
Pneumatski priključak	Unutrašnji navoj G1/4
Materijal kućišta	PA6 ojačano