

Utičnica FBSD-GD-9

Broj dela: 18495

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Na osnovu standarda	EN 61076-2-101 EN 61984
Vrsta pričvršćenja	sa zatvarajućom navrtkom
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	29 g
Električni priključak	4-polni Ravna utičnica / vijčana stezaljka Oblik A M12x1
Opseg radnog pritiska DC	250 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	250 V
Opterećenje struje pri 40 °C	4 A
Otpornost na udarni napon	2.5 kV
Kablovski konektor	Pg9
Dozvoljeni prečnik kabla	8 mm...9.5 mm
Poprečni presek priključka	0.75 mm ²
Vrsta zaštite	IP67
Temperatura okruženja	-40 °C...85 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za električna pogonska sredstva
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal kućišta	PA-ojačan
Boja kućišta	crno
Materijal zatvarajuće navrtke	Cink liven pod pritiskom niklovano
Materijal utičnih kontakata	Bronza Bela bronza, premazana