

Utičnica za napajanje NTSD-GD-13,5

Broj dela: 18526

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa zatvarajućom navrtkom
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	31 g
Električni priključak	4-polni Ravna utičnica Stega sa vijkom
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	250 V
Opterećenje struje	16 A
Kablovski konektor	Pg13
Dozvoljeni prečnik kabla	10 mm...12 mm
Poprečni presek priključka	2.5 mm ²
Vrsta zaštite	IP67
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Materijal kućišta	PBT
Materijal utičnih kontakata	Legura bakra Mesing