

Viljuškasta glava CRSG-M27X2

Broj dela: 185361

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	M27x2
Ugradni položaj	Proizvoljan
Na osnovu standarda	ISO 8140
Navojni priključak	Unutrašnji navoj M27x2
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Metali sa više od 5% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	2022.1 g
Materijal viljuškaste glave	visokolegirani čelik
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal osovinice	visokolegirani čelik
Materijal navrtke	visokolegirani čelik
Materijal osigurača	visokolegirani čelik