



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Maritime klastifikacija	vidi sertifikat
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa samosećućim vijkom
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	11 g
Električni priključak	Utičnica
Opseg radnog pritiska DC	3 V...36 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Opterećenje struje	1 A
Nominalni poprečni presek voda	0.22 mm ² ...0.34 mm ²
Vrsta zaštite	IP50
Temperatura okruženja	-10 °C...50 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	2
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal kućišta	PA