


Servisna jedinica LFR-1/2-D-MAXI-KF

Broj dela: 186049

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Maxi
Serijska	D
Zaštita od aktiviranja	Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	40 µm
Odvod kondenzata	ručno okretanje
Dizajn	Modul grananja Presostat ON/OFF ventil Regulacija filtera sa manometrom
Maks. količina kondenzata	80 cm³
Zaštita posude	Metalna zaštitna posuda
Indikator pritiska	sa manometarom
Radni pritisak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar 14.5 psi...232 psi
Opseg regulisanja pritiska	0.05 MPa...1.2 MPa 0.5 bar...12 bar 7.25 psi...174 psi
Maks. histereza pritiska	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	8000 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [·:·:·] Inertni gasovi
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni gasovi
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	3300 g

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvrščenja	Ugradnja voda sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak: 2	G1/2
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom
Materijal omotača	PC