

# Priključak utični kolenasti samozaptivni QSKL-G1/8-8

Broj dela: 186307

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                       | Vrednost                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                | Standard                                                                                                                                                          |
| Nominalna širina                                     | 4.2 mm                                                                                                                                                            |
| Dozvoljeni tip creva                                 | PAN-<br>PAN-MF-<br>PAN-R-<br>PAN-VO-<br>PEN-<br>PFAN-<br>PLN-<br>PTFEN-<br>PUN-<br>PUN-CM-<br>PUN-DUO-<br>PUN-H-<br>PUN-H-DUO-<br>PUN-S-<br>PUN-S-DUO-<br>PUN-VO- |
| Dubina umetanja creva                                | 18.3 mm                                                                                                                                                           |
| Vrsta zaptivke navojnog rukavca                      | Zaptivni prsten                                                                                                                                                   |
| Ugradni položaj                                      | Proizvoljan                                                                                                                                                       |
| Oblik                                                | L-oblik                                                                                                                                                           |
| Veličina posude                                      | 1                                                                                                                                                                 |
| Dizajn                                               | Push-Pull princip                                                                                                                                                 |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega       | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                                                                                                 |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature     | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                                                                                               |
| Radni medij                                          | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]                                                                                                                  |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                | Moguć pogon sa podmazivanjem                                                                                                                                      |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK            | 1 - mala izloženost koroziji                                                                                                                                      |
| LABS usklađenost                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                 |
| Temperatura okruženja                                | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                    |
| Nominalni obrtni momenat pritezanja                  | 5.4 Nm                                                                                                                                                            |
| Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja | ± 20 %                                                                                                                                                            |

| Karakteristika                   | Vrednost                        |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Težina proizvoda                 | 17 g                            |
| Vrsta pričvršćenja               | Spoljašnji imbus SW13           |
| Pneumatski priključak 1          | Spoljašnji navoj G1/8           |
| Pneumatski priključak: 2         | za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm  |
| Boja otpuštajućeg prstena        | plavo                           |
| Materijal navojnog rukavca       | Niklovani mesing                |
| Napomena o materijalu            | RoHS-usaglašen                  |
| Materijal kućišta                | PBT                             |
| Materijal otpuštajućeg prstena   | POM                             |
| Materijal crevne zaptivke        | NBR                             |
| Materijal steznog segmenta creva | visokolegirani čelik, nerđajući |