

# Filter

## LF-1/2-D-5M-MAXI-A

Broj dela: 186466

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                                    | Maxi                                                                |
| Serijska                                                                 | D                                                                   |
| Ugradni položaj                                                          | vertikalno +/- 5°                                                   |
| Finoća filtera                                                           | 5 µm                                                                |
| Odvod kondenzata                                                         | potpuno automatski                                                  |
| Dizajn                                                                   | Filter za sinterovanje sa centrifugalnim odvajačem                  |
| Zaštita posude                                                           | Metalna zaštitna posuda                                             |
| Radni pritisak                                                           | 2 bar...12 bar                                                      |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 3700 l/min                                                          |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inertni gasovi |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 2 - umerena izloženost koroziji                                     |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura skladištenja                                                 | -10 °C...60 °C                                                      |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu                                          | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni gasovi |
| Temperatura medija                                                       | 5 °C...60 °C                                                        |
| Temperatura okruženja                                                    | 5 °C...60 °C                                                        |
| Težina proizvoda                                                         | 1340 g                                                              |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | Ugradnja voda sa priborom                                           |
| Pneumatski priključak 1                                                  | G1/2                                                                |
| Pneumatski priključak: 2                                                 | G1/2                                                                |
| Napomena o materijalu                                                    | RoHS-usaglašen                                                      |
| Materijal filtera                                                        | PE                                                                  |
| Materijal kućišta                                                        | Cink liven pod pritiskom                                            |
| Materijal omotača                                                        | PC                                                                  |