

ON/OFF ventil HEL-1/2-D-MAXI

Broj dela: 186522

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ispuštanja vazduha	sa mogućnošću prigušivanja
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Proizvoljan
Ručna pomoćna aktivacija	nema
Dizajn	Zasun sa klipom
Način vraćanja u prethodni položaj	mehaničke opruge
Vrsta upravljanja	direktni
Smer strujanja	nije reverzibilno
Funkcija ventila	2/2 zatvoreno, monostabilno
Radni pritisak	0.3 MPa...1.6 MPa 3 bar...16 bar
b-vrednost	0.36
C-vrednost	26.9 l/sbar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	5600 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	394 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak: 2	G1/2
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen

Karakteristika	Vrednost
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom